



### Principal

Gama	Miluz
Nombre estético	Bossa
Tipo de Producto o Componente	Atenuador
Modo de fijación	Por torni.

### Complementario

Presentación del dispositivo	Mecanismo completo
Tipo de paquete	Al vacío
Aplicación de atenuador	Claro
[Ue] tensión asignada de empleo	127 V AC
Rango de potencia	300 W
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): conducto de cableado
Número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Conexión de tornillo de estribo
Sección de cable	4 mm <sup>2</sup>
Calibre AWG	AWG 12
Altura	111 mm
Ancho	73 mm
Profundidad	49,1 mm
Fondo empotrado	27,1 mm
Profundidad saliente	22 mm

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	7,7 cm
Paquete 1 Peso	0,124 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

---