

Hoja de datos del producto

Características

ZA000611020MCP

Tablero Bifásico 240 V 8 circuitos VTQ 75 A Con Puerta



Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama | Square D |
| Tipo de Producto o Componente | Tablero Eléctrico enchufable |
| Aplicación del Dispositivo | Distribución Eléctrica Residencial y Comercial |
| Equipo Suministrado | Barraje de conexión a tierra Barraje de conexión a neutro Tapa Obturadora Barraje Principal enchufable Tapa/Puerta removible Envolvente |

Complementario

| | |
|-------------------------------------|--|
| Montaje de Armario | Empotrar/Sobreponer |
| Número de Direcciones | 8 circuitos |
| Conexión Eléctrica | Aluminio Estañado - Bimetálico Conexión de Embarado |
| [In] Corriente Nominal | 75 A |
| Número de Fases de La Red | 2 fases |
| Intensidad de Cortocircuito | 10 kA |
| Opciones para protección del equipo | Interruptor en miniatura (MCB) Dispositivo de Corriente Residual (DCR) Dispositivo de Protección Contra Sobretensiones (DPS) |
| [Ue] Tensión Asignada de Empleo | 240 V |
| Frecuencia de Red | 50/60 Hz |
| Tipo de Puerta | Con puerta - con Puerta |
| Lado de Apertura de Puerta | Derecha e Izquierda |
| Entrada de Cable | KO's desde 7/8'' en Parte Superior y Inferior |
| Material del Envolvente | Fosfatado Acero Laminado en Frío de 0,9 mm grosor |
| Tipo de Pintura | Epoxi Poliester RAL 9003 |
| Color | Blanco |
| Color | Blanco - tipo de cable: RAL 9003 |
| Altura | 332 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Profundidad | 82 mm |

Entorno

| | |
|-----------------------------|---|
| Normas | IEC 60439-3 |
| Grado de Protección IP | IP2xC |
| Certificaciones de Producto | RETIE acorde a IEC 60439-3 acorde a IEC 60439-3 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 0,001 g |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Si |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|