



Principal

Gama de producto	Telemecanique Interruptores de fin de carrera XC Standard
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de Producto o Componente	Cabeza int. fim curso
Nombre Corto del Dispositivo	ZCKD
Tipo de cabezal	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKL XCKM
Cuerpo asociado	ZCKMD42 ZCKL4 ZCKLD31H10 ZCKLD35H10 ZCKMD38 ZCKM1H7 ZCKM8 ZCKM1H29 ZCKLD39H10 ZCKM8H29 ZCKL8 ZCKM4 ZCKM8H7 ZCKLD37H10 ZCKL7H10 ZCKM6H29 ZCKM9H32 ZCKM5H29 ZCKMD35H7 ZCKM11 ZCKMD37H7 ZCKL10 ZCKLD42 ZCKMD40 ZCKL11 ZCKMD34 ZCKLD34 ZCKL1H10 ZCKMD35H29 ZCKM10 ZCKM6H7 ZCKM9 ZCKL5H10 ZCKM12 ZCKL9 ZCKL6H10 ZCKM7H29 ZCKM5H7 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD31H29 ZCKLD40 ZCKMD39H29 ZCKL8H10 ZCKMD39H7 ZCKMD37H29 ZCKLD38
Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operario	Maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Complementario

Accionamiento de interruptor	Con leva de 30°
Apertura positiva	Con
Material del cabezal	Metal

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,400 cm
Paquete 1 Ancho	6,200 cm
Paquete 1 Longitud	7,800 cm
Paquete 1 Peso	90,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,800 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	896
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	95,444 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------