



### Základní popis

Výrobová řada	Mobiya Lite
Typ produktu nebo součástí	Portable solar lighting system

### Doplňky

Bezpečnostní funkce	SOS (bezp. provozní zastavení)
[Us] jmenovité napájecí napětí	Battery charging: 5 V DC
Světelný tok	110 lm
Součást výrobku	Charging cable
Kapacita baterie	1,6 Ah při 3,2 V, lithiová
Integrovaný typ připojení	Port USB 5 V DC

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54
Certifikace výrobku	CE SONCAP SABS LM-79 LIGHTING GLOBAL

### Jednotky balení

Typ balení 1	Db
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,5 cm
Šířka balení 1	13,5 cm
Délka balení 1	17,5 cm
Hmotnost balení 1	482,0 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	29 cm
Šířka balení 2	37 cm
Délka balení 2	37 cm
Hmotnost balení 2	10,164 kg

## Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace výjimce o&nbsp;RoHS	<a href="#">Ano</a>

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------