



Základní popis

Řada	ARGUS
Značka produktu	Schneider Electric
Typ produktu nebo součásti	Kouřové čidlo
Barva	Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu	1 kus

Doplňky

Zdroj	Interní baterie
Typ napájecího zdroje	Baterie
Velikost baterie	CR123A
Typ baterie	Lithiová 3 V
Typ poruchy	Kouř
Typ měření	Optické
Místní signalizace	Alarmsound, 10 min
Hladina zvuku	85 dB při 3 m
Průměr	46 mm
Šířka	46 mm
Hloubka	46 mm
Výška	45,8 mm

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro provoz	0...45 °C
Relativní vlhkost	0...95 %
Stupeň krytí IP	IP20
Standardy	EN 14604 EN 60065 EN 50130-4 EN 61000-6-3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	104,0 g
Výška balení 1	6,2 cm
Šířka balení 1	7,2 cm
Délka balení 1	17,2 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	24
Hmotnost balení 2	2,85 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	384
Hmotnost balení 3	55,892 kg
Výška balení 3	75 cm
Šířka balení 3	60 cm
Délka balení 3	80 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------