



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobová řada	Mureva lights
Označení výrobku	Floodlight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	30 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	3000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	4000 K
Barevný odstín	Černá
Třída el. izolace	Třída F
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	189,4 mm
Šířka	141,4 mm
Hloubka	26,5 mm
Hmotnost přístroje	780 g

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK05
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	750,0 g
Výška balení 1	19,8 cm
Šířka balení 1	19,8 cm
Délka balení 1	19,8 cm
Typ balení 2	P12
Počet výrobků v balení 2	120

Hmotnost balení 2	107,624 kg
Výška balení 2	80 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	120 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	15
Hmotnost balení 3	11,953 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	3 years
--------	---------