



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobová řada	Mureva lights
Označení výrobku	Floodlight
Typ produktu nebo součásti	Svitidlo
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	100 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	10000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	4000 K
Barevný odstín	Černá
Třída el. izolace	Třída F
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	288,4 mm
Šířka	216,4 mm
Hloubka	39,3 mm
Hmotnost přístroje	1,95 kg

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK05
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	1,85 kg
Výška balení 1	29,6 cm
Šířka balení 1	29,6 cm
Délka balení 1	29,6 cm
Typ balení 2	P12
Počet výrobků v balení 2	48

Hmotnost balení 2	106,424 kg
Výška balení 2	80 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	120 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	6
Hmotnost balení 3	11,803 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	3 years
--------	---------