



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobová řada	Mureva lights
Typ produktu nebo součásti	Floodlight
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	300 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	36000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	6500 K
Barevný odstín	Černá
Součást výrobku	Sensor
Třída el. izolace	Class E
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	439,0 mm
Šířka	339,0 mm
Hloubka	71,0 mm
Hmotnost přístroje	7,64 kg

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK06
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	12 cm
Šířka balení 1	37,8 cm
Délka balení 1	49,8 cm
Hmotnost balení 1	7,972 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	5 years
--------	---------