



Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová řada	Thorsman Hand Light
Typ produktu nebo součásti	Osvětlení
Světelný zdroj	LED

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	3.7 V
Provozní výkon (W)	3 W
Typ baterie	Lithiová 1,5 Ah 3,7 V
Světelný tok	280 lm
Teplota barev	6000...7000 K
Materiál	Plast
Hmotnost přístroje	155 g

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-10...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	225,0 g
Výška balení 1	13,5 cm
Šířka balení 1	4 cm
Délka balení 1	8 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	27
Hmotnost balení 2	6,39 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Typ balení 3	P06
Počet výrobků v balení 3	432
Hmotnost balení 3	110,74 kg
Výška balení 3	80 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------