



Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová řada	Thorsman Hand Light
Typ produktu nebo součástí	Osvětlení
Světelný zdroj	LED

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
[Ue] jmenovité pracovní napětí	3.7 V
Provozní výkon (W)	3 W
Typ baterie	Lithiová 1,6 Ah 3,7 V
Světelný tok	250 lm
Teplota barev	6000...7000 K
Materiál	Plast
Součást výrobku	Sensor
Hmotnost přístroje	175 g

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP54
Stupeň ochrany IK	IK07
Provozní teplota	-10...40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Hmotnost balení (libry)	240,0 g
Výška balení 1	10,8 cm
Šířka balení 1	10,8 cm
Délka balení 1	10,8 cm
Typ balení 2	P06
Počet výrobků v balení 2	288
Hmotnost balení 2	81,148 kg
Výška balení 2	80 cm
Šířka balení 2	80 cm
Délka balení 2	60 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	36
Hmotnost balení 3	9,081 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------