

Základní popis

Řada	Unica
Výrobová řada	Unica System+
Typ produktu nebo součásti	Desk unit
Velikost	XS
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Upevnění	Šroubem
Montáž zařízení	Zapuštěná
Sestava zařízení	Socket-outlet + USB charger
Výstupní napětí	5 V 3.1 A DC
Počet výstupních zásuvek	1
Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Povrchová úprava	Matný
Materiál	PC (polykarbonát)
Průměr	84 mm
Montážní otvor o průměru	60 mm
Support thickness	10...50 mm
Délka kabelu	2 m
Výška	63 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	13,5 cm
Šířka balení 1	13,0 cm
Délka balení 1	12,0 cm
Hmotnost balení 1	489,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm

Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	6,923 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	80,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	88,268 kg

Nabídka udržitelnosti

Obal bez plastu	Ano
Balení s kartónovým obalem	Ne
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH bez SVHC	Ano
Směrnice RoHS EU	V souladu s normami Deklarace EU RoHS
Netoxický, bez těžkých kovů	Ano
Bez rtuti	Ano
Informace o výjimce RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Zasílací profil	Informace O Ukončení Životnosti
Zpětný odběr	No

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------