



Základní popis

Řada	Merten
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Použití zařízení	Osvětlení
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet klapek	2
Akční člen	Kolébka

Doplňky

Typ a složení kontaktu	1 Z
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Jmenovitý proud	10 A
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,100 cm
Šířka balení 1	7,300 cm
Délka balení 1	10,700 cm
Hmotnost balení 1	64,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,600 cm
Šířka balení 2	18,600 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	746,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,300 cm
Šířka balení 3	33,900 cm
Délka balení 3	40,200 cm
Hmotnost balení 3	4,944 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------