

Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Kategorie	RJ45 8 kontakt(y) Kat.5e < 155 MHz
Součást výrobku	Ochranný kryt Držák štítku

Doplňky

Typ komunikační sítě	1000BASE-T
Komunikační protokol portu	ATM 155 Mbps
Počet modulů	1 modul
Počet zásuvek	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	STP
Uspořádání vodičů	Stíněná kroucená dvoulinka
Připojení – svorky	Kliknutím
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Směr instalace	Přímá
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Hloubka	40,5 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	40,5 mm
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,1 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	2,3 cm
Hmotnost balení 1	38 g
Typ balení 2	CAR
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	5,5 cm
Šířka balení 2	10 cm
Délka balení 2	27 cm
Hmotnost balení 2	477 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	15 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	1179 g

Nabídka udržitelnosti

Číslo SCIP	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH bez SVHC	Ano
Směrnice RoHS EU	V souladu s normami Deklarace EU RoHS
Netoxický, bez těžkých kovů	Ano
Bez rtuti	Ano
Udržitelné balení	Ano
Informace o výjimce RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace Profil cirkularity
OEEZ	Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	1

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------