



### Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
Označení řady	Unica Studio
Počet modulů	2 x 2 moduly
Násobnost	Dvojnásobný
Upevnění	Šrouby

### Doplňky

Montáž zařízení	Povrchová
Kabelová průchodka	6 výřezy
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Hloubka	40 mm
Šířka	174 mm
Výška	83 mm
Hmotnost přístroje	0,089 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

### Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,300 cm
Délka balení 1	17,400 cm
Hmotnost balení 1	89,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	12,000 cm
Šířka balení 2	17,500 cm
Délka balení 2	26,000 cm
Hmotnost balení 2	580,000 g

Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	45
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	5,986 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">ANO</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

## Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------