



Základní popis

Výrobová řada	Sedna Design & Elements
Typ produktu nebo součásti	Nabíječ USB
Type of USB power supply	USB type A + C
Kód barvy	RAL 7021
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Barva	Antracitová
Integrovaný typ připojení	1 USB type C 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A 1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 2,1 A

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječ
Montáž zařízení	Zapuštěná
Představení přístroje	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
Povrchová úprava	Matný
Povrchová úprava	Nabarvený
Number output current	2.4 A
Upevnění	Šrouby
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Počet kusů na sadu	1
Typ konektoru	USB typ A USB typ C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
Typ zátěže	Power delivery
Maximální spotřeba (W)	0,075 W
Jm. výstupní výkon	12 W
Vstupní výkon	108 W
Životnost v hodinách	30000 H 11,25 W
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
Typ ochrany	Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Ochrana výstupu proti přepětí Ochrana proti nárůstu teploty
Počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita	Mobil/Tablet Mac iOS Mobil/Tablet Android Mobil/tablet Windows
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	43 mm
Hloubka zapuštění	31 mm
Hmotnost přístroje	0,082 kg

Cílový kanál	Profesionální DIY
Účinnost	26,68 %
Značky kvality	CE

Prostředí

Provozní teplota	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Certifikace výrobků	EAC
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň ochrany IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	116,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	36
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	4,575 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------