



Základní popis

Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Použití zařízení	Ovládání světla
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Typ snímače	PIR
Barevný odstín	Antracit

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Jmenovitý proud	10 A při 230 V AC 50 Hz
Dostupné funkce	Automatický s ručním ovládáním
Nastavení intenzity osvětlení	5...1000 lux
Časové zpoždění	2 s...20 min
Horizontální detekční úhel	160 °
Připojení – svorky	Šroubová svorka
Typ ovládání	Ruční řízení Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Pohybové čidlo Automaticky
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Typ zátěže	Žárovka - 2200 W - 230 V AC Halogenová žárovka - 2000 W - 230 V AC LED žárovka - 0...130 W - 230 V AC Motor (1-fázový) - 1000 VA - 230 V AC Nn halogenové žárovky - 1050 VA - 12 V AC Nn halogenové žárovky - 500 VA - 12 V AC Kompaktní žárovka - 200 W - 230 V AC
Upevnění	Šrouby
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	48 mm
Hmotnost přístroje	0,092 kg

Prostředí

Conformity mark	CE EAC
Stupeň krytí IP	IP20
Teplota okolí pro uskladnění	-10...50 °C
Provozní teplota	5...35 °C
Certifikace výrobků	CE[RETURN]EAC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	9,500 cm
Délka balení 1	9,500 cm
Hmotnost balení 1	166,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	5,636 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	768
Výška balení 3	90,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	192,352 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------