




Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Acero
Produkt- oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	15 Klingeltaster

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Türstation
Befestigungsmodus	Sichtbare Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	410 mm
Höhe	361 mm
Tiefe	2,5 mm

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	50,0 cm
VPE 1 Breite	63,2 cm
VPE 1 Länge	16,5 cm
VPE 1 Gewicht	4,42 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------