



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussdose
Geräteaufbau	Abdeckung mit Einsatz
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	5 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	42 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,040 cm
VPE 1 Breite	8,400 cm
VPE 1 Länge	8,400 cm
VPE 1 Gewicht	76,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	9,900 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	24,800 cm
VPE 2 Gewicht	478,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	31,600 cm
VPE 3 Breite	33,800 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	7,150 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------