



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbcode	RAL 1013

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	12 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	167 mm
Breite	90 mm
Tiefe	59 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,9 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	19,7 cm
VPE 1 Gewicht	258 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,6 cm
VPE 2 Länge	27 cm
VPE 2 Gewicht	1,39 kg
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	5,475 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------