



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	LED
Gerätedarstellung	Modul

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Eingebaut
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 - 255 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Imax] Max. Ableitstoßstrom	5 kA
Farbe der Lichtquelle	Grün

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,4 cm
VPE 1 Breite	2,2 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	12,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,21 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------