



### Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Baureihe	Linery
Produkt- oder Komponententyp	Kupfersammelschiene
Produktname	Linery BS
Produktname	Prisma Prisma P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Flachleiste
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Horizontal, Betriebsstellung: oben Horizontal, Betriebsstellung: unten
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	1200 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom I <sub>cw</sub>	40 KA (1 s) für 2 Träger 75 kA (1 s) für 3 Träger
Zulässiger Strom	1200 A bei 35 °C: ≤ IP31 1080 A bei 35 °C: > IP31
Sammelschienen-Querschnitt	50 x 10 mm
Länge	2000 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	9,5 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Ohne Loch
Dicke der Stütze	10 mm

### Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------