



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktserie	Linergy
Produkt oder Komponententyp	Kupfersammelschiene
Produktname	Linergy BS
Produktname	Prisma P Schrank
Beschr. d. Sammelschiene	Flachleiste
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Horizontal, Betriebsstellung: oben Horizontal, Betriebsstellung: unten
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Nennbetriebsstrom I _e	1200 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom I _{cw}	40 KA (1 s) für 2 Träger 75 kA (1 s) für 3 Träger
Zulässiger Strom	1200 A bei 35 °C: ≤ IP31 1080 A bei 35 °C: > IP31
Sammelschienen-Querschnitt	50 x 10 mm
Länge	2000 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	9,5 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Ohne Loch
Dicke der Stütze	10 mm

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,35 kg
Höhe VPE1	2 cm
Breite VPE1	14 cm
Länge VPE1	210 cm
Verpackungstyp VPE2	P2M
Inhaltsmenge VPE2	40
Gewicht VPE2	392 kg
Höhe VPE2	22 cm
Breite VPE2	200 cm
Länge VPE2	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Contractual warranty

Garantie	18 Monate
----------	-----------