



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Product name	Linergy LGY
Produkt oder Komponententyp	Flache Unterlegscheibe
Zubehör-/Teilekategorie	Befestigungszubehör

Zusatzmerkmale

Installation description	Gehäuse
ISO-Gewinde	M8
Außendurchmesser	20 mm
Menge pro Satz	Satz mit 20 Stück
Nettogewicht	0,08 kg

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	80 g
Höhe VPE1	1 cm
Breite VPE1	4,2 cm
Länge VPE1	11 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	20
Gewicht VPE2	1,95 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltsmenge VPE3	160
Gewicht VPE3	17,44 kg
Höhe VPE3	80 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------