



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma G
Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Produkt oder Komponententyp	Tür
Type of door	Einfach
Gelieferte Ausrüstung	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 3 Scharnier

Zusatzmerkmale

Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Schlösser	3
Door opening angle	130°
Installation description	Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)	27
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	1380 mm
Breite	300 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	5,48 kg
Oberflächenfinish	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Schutzbehandlung	Elektrophoresisbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	6,4 kg
Höhe VPE1	6,5 cm
Breite VPE1	34 cm
Länge VPE1	141,5 cm
Verpackungstyp VPE2	P2M
Inhaltsmenge VPE2	30

Gewicht VPE2	164,4 kg
Höhe VPE2	120 cm
Breite VPE2	120 cm
Länge VPE2	200 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------