Produktdatenblatt Eigenschaften

111700

Kreuzschalter-Einsatz Steckklemme 10A

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe	
Gehäusevariante	Einbau	
Schalterfunktion	Zwischen-	
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC	
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²	

Montage

Produktzertifizierungen	VDE

Verpackungseinheiten

v or paortari goon in fortori		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	3,000 cm	
VPE 1 Breite	7,000 cm	
VPE 1 Länge	7,000 cm	
VPE 1 Gewicht	55,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	7,500 cm	
VPE 2 Breite	15,000 cm	
VPE 2 Länge	18,000 cm	
VPE 2 Gewicht	619,000 g	
VPE 3 Art	S03	
VPE 3 Menge	60	
VPE 3 Höhe	30,000 cm	
VPE 3 Breite	30,000 cm	
VPE 3 Länge	40,000 cm	
VPE 3 Gewicht	4,102 kg	

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Ja
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
SCIP-Nummer	Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫ Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	☑ Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------