



### Hauptmerkmale

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                     | ELSO                               |
| Kompatibilität des Bereichs  | ELSO-Einsätze                      |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                         |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Menge pro Satz               | Satz à 10                          |

### Zusatzmerkmale

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stellglied           | Drucktaste  |
| Gehäusevariante      | Einbau  |
| Schalterfunktion     | Drucktaster "S"   |
| Anzahl der Wippen    | 1   |
| Bemessungsstrom      | 10 A bei 250 V AC   |
| Anschlüsse - Klemmen | Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Befestigung          | Durch Schrauben und Krallen                                 |

### Montage

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Produktzertifizierungen | VDE |
|-------------------------|-----|

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 3,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 7,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 7,0 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 59,34 g  |
| VPE 2 Art     | BB1      |
| VPE 2 Menge   | 10       |
| VPE 2 Höhe    | 7,5 cm   |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 17,9 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 571,0 g  |
| VPE 3 Art     | CAR      |
| VPE 3 Menge   | 100      |
| VPE 3 Höhe    | 19,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 30,7 cm  |
| VPE 3 Länge   | 39,4 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 5,934 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                     |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China        |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  |  Ja  |
| Umweltproduktdeklaration         |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil      | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|