112800

Gerätedarstellung

Menge pro Satz

Jalousietaster Einsatz Steckklemme 10A



Hauptmerkmale Baureihe ELSO Kompatibilität des ELSO-Einsätze Bereichs Produkt- oder Jalousie-Taster Komponententyp

Satz à 10

Mechanismus mit Befestigungsrahmen

Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe	
Gehäusevariante	Einbau	
Schalterfunktion	1-poliger Schalter	
Schaltanwendung	Rollladen	
Verriegelungsart	Elektrisch und mechanisch	
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC	
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²	
Befestigung	Durch Schrauben und Krallen	

Montage

Produktzertifizierungen	VDE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	60,8 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	17,9 cm
VPE 2 Gewicht	608 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EPEU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	

Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate