



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Clip-Stecker
Kurzbezeichnung des Geräts	TCP
Geräteanwendung	Kabelschelle und Nagel
Bohrdurchmesser	5,5 mm
Minimale Bohrtiefe	25 mm
Nageldurchmesser	1,2...3 mm
Material	PS (Polystyrol)

Zusatzmerkmale

Farbton	Gelb
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Durchmesser	7,5 mm
Länge	25 mm

Montage

Menge pro Satz	Satz à 100
Verkauf je unteilbare Menge	1
Produktgewicht	0,0005 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,750 cm
VPE 1 Breite	0,100 cm
VPE 1 Länge	2,500 cm
VPE 1 Gewicht	0,600 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	2,800 cm
VPE 2 Breite	5,000 cm
VPE 2 Länge	17,600 cm
VPE 2 Gewicht	84,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------