



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Hohlraumdübel
Kurzbezeichnung des Geräts	TPP
Geräteanwendung	10...26 mm Plattenmaterial
Montagehalterung	Plattenmaterial - Dicke: 10...26 mm
Menge pro Satz	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Decke
Gewindetyp	M4
Schraubenlänge	50 mm
Bohrungsdurchmesser	10 mm
Material	Kippschalter: Zink Manschette: Zink Feder: Stahl Haken: Stahl galvanisiert
Praktische Belastungsfähigkeit	Auszugslast: 160 N für 13-mm-Platine (Sicherheitsfaktor: 3) Auszugslast: 220 N für 2 x 13 mm Platine (Sicherheitsfaktor: 3)
Größe	Haken: 9 x 16 x 29 mm
Länge	95 mm
Breite	20 mm
Produktgewicht	0,014 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	3,700 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	14,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	4,600 cm
VPE 2 Breite	6,800 cm
VPE 2 Länge	10,800 cm
VPE 2 Gewicht	356,000 g
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	35200
VPE 3 Höhe	44,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	494,240 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------