




Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaste
Gehäusevariante	Einbau
Schalterfunktion	Drucktaster "S"
Anzahl der Wippen	1
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion	Positionsgeber
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm² Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
Befestigung	Durch Schrauben und Krallen

Montage

Produktzertifizierungen	VDE
-------------------------	-----

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	62,8 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,5 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	17,9 cm
VPE 2 Gewicht	628 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------