



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Steckerform	Gerade
Steckernorm	Schuko
Farbton	Dunkelbrasil
Farbcode	RAL 8019

Zusatzmerkmale

Steckerpol-Konfiguration	2-polig + E
[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Metall/Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	3,600 cm
VPE 1 Länge	5,800 cm
VPE 1 Gewicht	38,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	9,600 cm
VPE 2 Breite	18,500 cm
VPE 2 Länge	19,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,200 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	20,900 cm
VPE 3 Breite	30,600 cm
VPE 3 Länge	40,200 cm
VPE 3 Gewicht	7,576 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------