



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Stecker
Steckerform	Gerade
Steckernorm	Schuko
Farbton	Weiß
Farbcode	RAL 1013

Zusatzmerkmale

Steckerpol-Konfiguration	2-polig + E
[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Metall/Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	3,700 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
VPE 1 Gewicht	26,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	18,300 cm
VPE 2 Länge	19,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,196 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	30,400 cm
VPE 3 Breite	33,800 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	10,096 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------