



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp	Lampe
Lichtquelle	Glimmlampe
Gehäusefarbe	Orange

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Leistungsaufnahme	1,5 mA
Anzahl der Kabel	2
Kabellänge	100 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,5 cm
VPE 1 Breite	1,0 cm
VPE 1 Länge	2,0 cm
VPE 1 Gewicht	6,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,8 cm
VPE 2 Breite	7,8 cm
VPE 2 Länge	10,4 cm
VPE 2 Gewicht	60 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------