



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyyp	Gehäuse für Stecker und Steckdose
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses	1 Platte für 50x50-Steckdosen 1 Klemmenleiste 4 Aussparungen
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	8
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	4
Gesamtzahl der 18-mm-Module	4
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle	2
Anzahl von Platten	1 für 50 x 50-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung	1 Platte für 50 x 50-Steckdose 1 Klemmenleiste, 4 Löcher
Art der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	6,5 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	1
Anzahl der Klemmenblöcke	1 mit 4 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Breite	98 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	98,5 mm
Innentiefe	61 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 60529 IEC 670 EN 50262 IEC 60439-3 EN 50102
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	31 cm
VPE 1 Gewicht	490 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	34,5 cm
VPE 2 Breite	21,5 cm
VPE 2 Länge	40,5 cm
VPE 2 Gewicht	4,223 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	96,096 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------