



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusotyp	Gehäuse für Stecker und Steckdose
Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses	2 Platten für Schaltersteuer 1 Klemmenleiste, 16 Löcher 2 Kabelbinder 1 Klemmenblockhalterung 8 Platten (65 x 85) für Netzabgänge
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	36
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Gesamtzahl der 18-mm-Module	18
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Doppelisolierung Klasse II
Anzahl der Öffnungen der Schnittstelle	8
Anzahl von Platten	2 für Drucktastersteuerungen 8 für 65 x 85-Steckdosen
Gelieferte Ausrüstung	2 Kabelbinder 8 Platte für 65 x 85-Steckdose 1 Klemmenleistenhalterung 2 Platte für Drucktastensteuerung 1 Klemmenleiste, 16 Löcher
Art der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	34 W
[In] Bemessungsstrom	90 A
Schientyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	17
Anzahl der Klemmenblöcke	1 mit 16 Abgänge
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Basisabmessungen	90 x 100 mm
Breite	448 mm
Höhe	460 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	91 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

Montage

Normen	EN 50102 EN 50262 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	47,500 cm
VPE 1 Breite	46,500 cm
VPE 1 Länge	17,500 cm
VPE 1 Gewicht	3,650 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	75,702 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------