



Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Gehäuse für modulares Gerät
Im Gehäuse enthaltenes Zubehör	2 Klemmenleistenhalterungen 4 Klemmenblock 22 Löcher 3 Kabelbinder 3 Beschriftungssätze
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Oberfläche
Anz. Module (18 mm) je Reihe	18
Gesamtanzahl Module (18 mm)	54
Anzahl von horizontalen Reihen	3
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	3 Markierungsset 3 Kabelbinder 2 Klemmenleistenhalterung 4 Klemmenleiste, 22 Löcher
Typ der Frontabdeckung	Reversibel Transparent
Verlustleistung in W	65 W
Nennstrom [In]	125 A
Schientyp	DIN
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	17
Anzahl der Klemmenblöcke	4 mit 22 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	44 x 10 mm ² 44 x 16 mm ²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Self-extinguishing polymer
Breite	448 mm
Höhe	610 mm
Tiefe	160 mm
Innentiefe	88 mm
Farbe	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Montage

Normen	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3
Feuer Beständigkeit	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 conforming to EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,06 kg
Höhe VPE1	16,5 cm
Breite VPE1	46,5 cm
Länge VPE1	62 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------