



### Hauptmerkmale

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Baureihe                       | Mureva                           |
| Produktname                    | Mureva Enclosure                 |
| Produkt- oder Komponententyp   | Wetterfestes Gehäuse             |
| Gehäusentyp                    | Mini-Gehäuse für modulares Gerät |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte               |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gehäusemontage                         | Oberfläche                                            |
| 9-mm-Raster                            | 8                                                     |
| Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe      | 4                                                     |
| Gesamtzahl der 18-mm-Module            | 4                                                     |
| Anzahl der horizontalen Reihen         | 1                                                     |
| Elektrische Isolationsklasse           | Doppelisolierung<br>Klasse II                         |
| Gelieferte Ausrüstung                  | 1 Markierungs-Bausatz<br>2 Klemmenleiste, 4 Löcher    |
| Art der Frontabdeckung                 | Transparent                                           |
| Verlustleistung in W                   | 10 W                                                  |
| [In] Bemessungsstrom                   | 63 A                                                  |
| Schientyp                              | DIN                                                   |
| Anzahl der Ausschnitte PG ISO          | 3                                                     |
| Anzahl der Klemmenblöcke               | 2 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 4 Abgänge      |
| Verteilerblock-Ausgänge                | 4 x 10 mm <sup>2</sup><br>4 x 16 mm <sup>2</sup>      |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen | Optionale Verriegelung                                |
| Gehäusematerial                        | Selbstverlöschendes Polymer                           |
| Breite                                 | 123 mm                                                |
| Höhe                                   | 200 mm                                                |
| Tiefe                                  | 112 mm                                                |
| Innentiefe                             | 56 mm                                                 |
| Farbe                                  | Tür: grün transparent<br>Gehäuse: hellgrau (RAL 7035) |

### Montage

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                   | EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670<br>IEC 61439-3                                               |
| Feuerbeständigkeit       | 650 °C entspricht IEC 60695-2-1                                                                     |
| Schutzart (IP)           | IP65 entspricht IEC 60529                                                                           |
| Schutzart (IK)           | IK09 entspricht EN 50102                                                                            |
| Umwelteigenschaften (UV) | UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010<br>UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013 |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Überspannungskategorie          | II          |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...60 °C |

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 12,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 12,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 20,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 515,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1        |
| VPE 2 Menge   | 9          |
| VPE 2 Höhe    | 22,500 cm  |
| VPE 2 Breite  | 34,500 cm  |
| VPE 2 Länge   | 41,000 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 4,950 kg   |
| VPE 3 Art     | P12        |
| VPE 3 Menge   | 216        |
| VPE 3 Höhe    | 80,000 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 139,200 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt            | Green Premium Produkt                                                                                                        |
| REACH-Verordnung                               |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                             | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China                      |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen                |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration                       |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil                    | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                            |
| Enthält Halogene                               | Halogenfreies Produkt                                                                                                        |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 25                                                                                                                           |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|