



### Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktname	Mureva Enclosure
Produkt- oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusotyp	Mini-Gehäuse für modulares Gerät
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte

### Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
9-mm-Raster	24
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	12
Gesamtzahl der 18-mm-Module	12
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II Doppelsolierung
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungs-Bausatz 2 Klemmenleiste, 8 Löcher
Art der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	19 W
[In] Bemessungsstrom	63 A
Schientyp	DIN
Anzahl der Ausschnitte PG ISO	7
Anzahl der Klemmenblöcke	2 Erde/Neutral (Schraubverbindung) mit 8 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	8 x 10 mm <sup>2</sup> 8 x 16 mm <sup>2</sup>
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	267 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	112 mm
Innentiefe	56 mm
Farbe	Tür: grün transparent Gehäuse: hellgrau (RAL 7035)

### Montage

Normen	EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Feuerbeständigkeit	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umwelteigenschaften (UV)	UV-beständig: Klasse 3 entspricht ISO 4582:2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2:2013

Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
VPE 1 Gewicht	935,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	22,000 cm
VPE 2 Breite	35,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,093 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	113,280 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt
Minimum percentage of recycled plastic content	24

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------