



Hauptmerkmale

Produktserie	Acti 9
Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iCM
Produkt oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	ICMA
Geräteanwendung	Amperemesser-Wahlschalter
Betriebsbemessungsspannung Ue	440 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	10 A
Nennbetriebsstrom Ie	10 A
Betätigungsart	Drehantrieb 4 Positionen
Kennzeichnung	0 - L1 - L2 - L3
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	60 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Mechanische Lebensdauer	2000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Steckbrückenanschluss mit unverlierbarer Schraube - <= 1,5 mm ²

Montage

Normen	IEC 60947-3
Schutzart (IP)	IP66 Frontseite: IP20 Klemmen:
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	76 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	7,5 cm
Länge VPE1	8 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	80
Gewicht VPE2	6,953 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------