



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iAMP
Produkt- oder Komponententyp	Amperemeter
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Tür Prisma Prisma G Tür
Netzwerktyp	AC 50/60 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene

Zusatzmerkmale

Messwerttyp	Strom
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	0,3 VA
Leistungsaufnahme in VA	0,3 VA
9-mm-Raster	4
Breite	36 mm
Höhe	87 mm
Tiefe	65 mm
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 2 Kabel 2,5 mm ²

Montage

Normen	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	187,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,102 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------