



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	iAMP
Produkt oder Komponententyp	Amperemeter
Kompatible Produktfamilie	Prisma (Prisma P) Tür Prisma (Prisma G) Tür
Netzwerktyp	AC 50/60 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene

### Zusatzmerkmale

Messart	Strom
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	0,3 VA
Leistungsaufnahme in VA	0,3 VA
9-mm-Raster	4
Breite	36 mm
Höhe	87 mm
Tiefe	65 mm
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme 2 Kabel 2,5 mm <sup>2</sup>

### Montage

Standards	EN 50081-1 IEC 61010-1 EN 50082-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	9,2 cm
VPE 1 Gewicht	180,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,836 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------