



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	ICH
Produkt oder Komponententyp	Betriebsstundenzähler
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Tür Prisma G door
Messart	Betriebszeit
Displaytyp	Elektromechanisch 7 Ziffern, Anzahl an Dezimalstellen = 2
Gemessener Höchstwert	99999,99 h

Zusatzmerkmale

Gesamte Skalenanzeige	99999,99
Rückstellung	Ohne
Anzeigegenauigkeit	0,0001
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC bei 50 Hz
Leistungsaufnahme in VA	0,15 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene



Montage

9-mm-Raster	4
Schutzart (IP)	Frontseite: IP65
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	94 g
Höhe VPE1	7,6 cm
Breite VPE1	4 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltmenge VPE2	72
Gewicht VPE2	7,141 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
