



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Kurzbezeichnung des Geräts	ICI
Produkt oder Komponententyp	Impulszähler
Kompatible Produktfamilie	Prisma P Tür Prisma G Tür
Messart	Impulsanzahl
Displaytyp	Elektromechanisch 7 Ziffern
Gemessener Höchstwert	9999999

Zusatzmerkmale

Gesamte Skalenanzeige	9999999
Impulsdauer	50 ms
Zeit zwischen 2 Impulsen	50 ms
Rückstellung	Ohne
Nennhilfsspannung [UH,nom]	230 V AC bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme in VA	0,15 VA
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	DIN-Schiene



Montage

9-mm-Raster	4
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	67 mm

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	92 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	7,4 cm
Länge VPE1	9 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	72
Gewicht VPE2	7,111 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
