



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	CMV
Geräteanwendung	Spannungsmesser-Wahlschalter
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	500 V

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Unterputzmontage
Montagehalterung	Vorderseite
Höhe	48 mm
Breite	48 mm
Tiefe	69 mm
Mechanische Lebensdauer	2000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen

Montage

Normen	IEC 60947-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,300 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	7,300 cm
VPE 1 Gewicht	122,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,277 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
