



### Hauptmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktbereich               | TwinBus                                     |
| Produkt- oder Komponententyp | Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung |
| Steuertastentyp              | Türöffnertaste<br>Mithörsperre              |
| Farbton                      | Schwarz                                     |
| Intercom-Typ                 | Freisprechbetrieb                           |

### Zusatzmerkmale

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Geräteaufbau          | Lichtschaltanlage   |
| Produktbestimmung     | TwinBus-Türsprechanlagen                                    |
| Montagemodus          | Wandmontage   |
| Montagehalterung      | CEE60-Installationsbox                                      |
| Versorgung            | Über TwinBus-Netzteil                                       |
| Funktion verfügbar    | Optische Rufanzeige<br>Rufunterscheidung für Tür-/Etagenruf |
| Anschlüsse - Klemmen  | Schraubklemmen  |
| Lokale Signalisierung | Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter          |
| Art der Einstellung   | Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen                           |
| Signaltyp             | 5 einstellbare Ruftöne                                      |
| Produktkompatibilität | Funksender<br>Desktop-Konsole<br>Ruf-Schnittstellen-Relais  |
| Breite                | 90 mm   |
| Höhe                  | 152 mm  |
| Tiefe                 | 23 mm   |
| Produktgewicht        | 0,324 kg  |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,900 cm  |
| VPE 1 Breite  | 9,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 17,200 cm |
| VPE 1 Gewicht | 188,000 g |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 80        |
| VPE 2 Höhe    | 31,300 cm |
| VPE 2 Breite  | 35,300 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 15,464 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|