



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Erweiterungsanschluss
Steckerform	Gerade
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Farbton	Weiß
Farbcode	RAL 1013

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Metall/Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	4,700 cm
VPE 1 Länge	7,200 cm
VPE 1 Gewicht	60,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	19,100 cm
VPE 2 Länge	19,700 cm
VPE 2 Gewicht	994,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,400 cm
VPE 3 Breite	33,500 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	8,510 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------