Produktdatenblatt Eigenschaften

172991

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz

Hauptmerkmale	Ha	up	tmer	kma	le
---------------	----	----	------	-----	----

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Erweiterungsanschluss
Steckerform	Gerade
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Farbton	Schwarz
Farbcode	RAL 9005

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Gummi

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	5,000 cm	
VPE 1 Breite	5,100 cm	
VPE 1 Länge	12,500 cm	
VPE 1 Gewicht	128,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	9,500 cm	
VPE 2 Breite	18,500 cm	
VPE 2 Länge	19,200 cm	
VPE 2 Gewicht	1,352 kg	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	80	
VPE 3 Höhe	30,500 cm	
VPE 3 Breite	34,200 cm	
VPE 3 Länge	40,600 cm	
VPE 3 Gewicht	11,368 kg	

Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c	
REACH-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫Ja	
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	[™] Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate