



### Hauptmerkmale

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                        | Merten HD             |
| Produkt- oder Komponententyp    | Erweiterungsanschluss |
| Steckerform                     | Gerade                |
| Konfiguration der Ausgangspole  | 2-polig + E           |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko                |
| Farbton                         | Polarweiß             |
| Farbcode                        | RAL 9010              |

### Zusatzmerkmale

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| [In] Bemessungsstrom | 16 A              |
| Bemessungsspannung   | 250 V             |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen    |
| Material             | Metall/Kunststoff |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,200 cm  |
| VPE 1 Breite  | 5,300 cm  |
| VPE 1 Länge   | 11,900 cm |
| VPE 1 Gewicht | 104,000 g |
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 10        |
| VPE 2 Höhe    | 9,700 cm  |
| VPE 2 Breite  | 18,300 cm |
| VPE 2 Länge   | 19,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,104 kg  |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 60        |
| VPE 3 Höhe    | 20,500 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,600 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,600 cm |
| VPE 3 Gewicht | 7,012 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                      |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#"> REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                      |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                         |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#"> RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#"> Ja</a>                       |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#"> Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|