



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Erweiterungsanschluss
Steckerform	Gerade
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Farbton	Schwarz
Farbcode	RAL 9005

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Gummi

Montage

Produktzertifizierungen	VDE
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	12,800 cm
VPE 1 Gewicht	142,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	10,100 cm
VPE 2 Breite	19,100 cm
VPE 2 Länge	27,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,502 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	20,600 cm
VPE 3 Breite	30,400 cm
VPE 3 Länge	40,800 cm
VPE 3 Gewicht	6,392 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------