



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C
[In] Bemessungsstrom	5 A (ohmsch Last)
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50 Hz
Max. Schaltleistung	1100 W
Programmierbare Temperatur	Nachtbetrieb

### Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------